

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56
Иваново (4932)77-34-06	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70
		Казахстан (772)734-952-31

Консоль потолочная неподвижная КПМ-АМС-ПН

Консоль комплектуется полками для установки принадлежностей, что позволяет сделать рабочее место специалиста более удобным. Относится к наиболее экономичным видам консолей подвода медгазов и электропитания.

Коммуникации: кислород, углекислый газ, закись азота, сжатый воздух, вакуум, инструментальный воздух, клапан удаления наркотических газов.

Стандартное исполнение

Поворот блока подвода медгазов и электропитания	330°
Быстроразъемные газовые клапаны стандарта DIN	до 6 шт.
Независимые линии подвода электропитания	2 шт.
Евророзетки 230В 50Гц 16А с заземляющим контактом	до 8 шт.
Клеммы уравнивания потенциалов стандарта DIN	до 8 шт.
Индикаторы наличия напряжения в сети	4 шт. (по 2 на линию)
Масса консоли	до 80 кг

Вариант заказа:

- Консоль подвода медицинских газов и электропитания КПМ-АМС-ПН (состав газов и количество клапанов на каждый газ, количество розеток, дополнительные опции - нужно перечислить, указать вариант исполнения блока подвода медгазов и электропитания, высоту капитального и подвесного потолка, толщину и материал потолочного перекрытия).

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий. При формировании заказа необходимо уточнять актуальные параметры характеристик оборудования.