

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Петрозаводск (8142)55-98-37
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Пермь (8112)59-10-37	Псков (8112)59-10-37
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64	Рязань (4912)46-61-64
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16	Самара (846)206-03-16
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Саранск (8342)22-96-24	Саранск (8342)22-96-24
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78	Саратов (845)249-38-78
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Севастополь (8692)22-31-93	Севастополь (8692)22-31-93
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Симферополь (3652)67-13-56	Симферополь (3652)67-13-56
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Смоленск (4812)29-41-54	Смоленск (4812)29-41-54
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сочи (862)225-72-31	Сочи (862)225-72-31
Иваново (4932)77-34-06	Нижегород (831)429-08-12	Ставрополь (8652)20-65-13	Ставрополь (8652)20-65-13
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	Сургут (3462)77-98-35
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Россия (495)268-04-70	Россия (495)268-04-70
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Казахстан (772)734-952-31	Казахстан (772)734-952-31
	Киргизия (996)312-96-26-47		

## Консоль потолочная поворотная КПМ-АМС-ПП-3

Предназначена для быстрого подключения медицинской аппаратуры к системе электропитания и магистралям системы медицинского газоснабжения.

**Коммуникации:** кислород, углекислый газ, закись азота, сжатый воздух, вакуум, клапан удаления наркотических газов.

### Стандартное исполнение

Максимальный вынос оси корпуса консоли от оси крепления подвески

- на двухплечевой консоли 1200 мм
- на одноплечевой консоли 1000 мм

Диапазон поворота по каждой оси вращения 330°

Система торможения консоли по горизонтали механические фрикционные тормоза

Система крепления консоли к потолку сквозное через перекрытие (анкерное)

Подвод электропитания 2 линии, 16

Напряжение 220-230 В

Частота 50 Гц

Количество электророзеток 16 А 12 шт. / (16 шт.)

Количество клемм уравнивание потенциалов 1 на розетку

Количество клапанов до 8 шт.

Размеры полки 440x400 мм

Размеры полок на поворотной этажерке 430x350 мм

Максимальная нагрузка

- на этажерку 25 кг
- на полку 25 кг

**Вариант заказа:** Консоль потолочная поворотная КПМ-АМС-ПП-3 (состав газов и количество клапанов на каждый газ, количество розеток, дополнительные опции – нужное перечислить, указать вариант исполнения блока подвода медгазов и электропитания, высоту капитального и подвесного потолка, толщину и материал потолочного перекрытия).

\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий. При формировании заказа необходимо уточнять актуальные параметры характеристик оборудования.